

- > MFP colorida
- > Cor: até 65 ppm
- > P&B: até 75 ppm
- > Grupos de trabalho médios/grandes
- > Copiadora, impressora, escâner e fax
- > MFP segura
- > Classificação EPEAT\*

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



**e-STUDIO™ 5560c/6560c/6570c**

\*Somente em modelos e-STUDIO6560c/6570c.



- > MFP colorida
- > Cor: até 65 ppm
- > P&B: até 75 ppm
- > Grupos de trabalho médios/grandes
- > Copiadora, impressora, escâner e fax
- > MFP segura
- > Classificação EPEAT\*

## Especificações

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo de cópia                 | Sistema de transferência fotográfico eletrostático com 4 tambores e correia de transferência interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de cópia                     | 4 feixes de laser colorido (8 bit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resolução de cópia/impressão      | 600 x 600 ppp/1200 x 1200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocidade de cópia/impressão     | e-STUDIO5560c – 55 ppm (cor)/55 ppm (P e B)<br>e-STUDIO6560c – 65 ppm (cor)/75 ppm (P e B)<br>e-STUDIO6570c – 65 ppm (cor)/75 ppm (P e B)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tempo de aquecimento              | Aprox. 180 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempo de saída                    | e-STUDIO5560c – 6,5 segundos (cor)/5,3 segundos (P e B)<br>e-STUDIO6560c – 6,5 segundos (cor)/5,3 segundos (P e B)<br>e-STUDIO6570c – 6,5 segundos (cor)/4,6 segundos (P e B)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciclo de trabalho                 | 225.000/250.000/275.000 cópias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cópias múltiplas                  | até 9.999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tamanho de papel aceitável e peso | Recipiente: 5,5 x 8,5 pol-R (140 x 216 mm) a 12 x 18 pol (305 x 457 mm) (papel Bond de 17 lbs – cartolina de 140 lbs)<br>Bypass: 5,5 x 8,5 pol-R (140 x 216 mm) - 13 x 19 pol (papel Bond de 17 lbs – capa de 110 lbs); 5,5 x 8,5 pol-R (140 x 216 mm) – 12 x 47 pol (305 x 1194 mm) (papel Bond de 17 lbs – capa de 110 lbs); alimentador de alta capacidade (LCF): (LCF): carta (papel Bond de 17 lbs – cartolina de 140 lbs) |
| Tamanho de papel pré-determinado  | (120 V) carta/(220 V) A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Memória                           | Página e memória principal: 2 GB,<br>HD: 320 GB Padrões federais de processamento de informações.<br>FIPS 140-2 SED opcional 220 V de 25% a 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Redução/ampliação                 | Bypass de 100 folhas (papel Bond de 17 lbs – capa de 110 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Painel de controle                | Tela de toque em LCD Super VGA colorida, inclinável, de 10,4 pol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alimentação de papel              | Capacidade de entrada de até 6.000 folhas (versão tandem mais LCF); versão de 4 bandejas: recipientes de 4 x 540 folhas (2.160 folhas); versão tandem: recipientes de 2 x 540 folhas e alimentador de alta capacidade (LCF) de 2.320 folhas; bypass de 100 folhas, alimentador de alta capacidade opcional de 1 x 2.500 folhas                                                                                                  |
| Duplex                            | Unidade duplex automática padrão (papel Bond de 17 lbs – cartolina de 140 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensões                         | Aprox. 38,6 x 27,5 x 60 pol (L x P x A)<br>Peso aproximado de 573 lbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rendimento do toner CMYK          | CMY (ciano, magenta, amarelo): 29.500, K (preto): 77.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonte de alimentação              | 120 V, 20 A/220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consumo de energia                | Máximo de 2,2 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Especificações da impressão

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatível com PDL            | PCL 6 e PostScript 3                                                                                                                                   |
| Sistemas operacionais         | Netware 6.x, Windows XP, Windows Server 2003, 2008, Vista, Citrix MetaFrame, Macintosh, Linux, UNIX                                                    |
| Suporte de protocolos         | IPX/SPX, TCP/IP, V4/V6 Dual Stack, EtherTalk, AppleTalk PAP, NetBIOS Over TCP/IP, LPR/LPD, IPP, SMB, SNMP, Netware, Port 9100                          |
| Controladores                 | Windows 2000, Server 2003/2008/2012, Windows 7, 8, Vista, XP, Macintosh OS 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9<br>UNIX, AS400 via iData e Port 9100, SAP R/3 |
| Conectividade                 | 10/100/1000BaseTX Ethernet; rede de área local sem fio 802.11b/g/n (somente 120 V)                                                                     |
| Administração de dispositivos | TopAccess                                                                                                                                              |
| Certificação                  | Windows (XP, Vista, 7, 2003, 2008) (WHQL) Novell<br>Certificação IRAM 220 V internacional                                                              |

## Especificações do escâner

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Resolução do escâner  | até 600 ppp                                                  |
| Velocidade do escâner | Cor: até 77 páginas por minuto; P e B: 77 páginas por minuto |
| Formatos de arquivo   | TIFF, PDF, JPEG, XPS                                         |

## Especificações do fax

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade                 | Super G3                                                     |
| Compressão de dados             | MH/MR/MMR/JBIG                                               |
| Velocidade de transmissão       | Aprox. 3 segundos por página                                 |
| Velocidade do modem do fax      | 33,6 Kbps                                                    |
| Memória de transmissão do fax   | 500 MB, recepção de 200 MB (unidade de disco rígido)         |
| Transmissão a partir da memória | Máx. de 100 trabalhos e 1000 destinos, 400 destinos/trabalho |
| Velocidade do escâner           | Máx. de 0,7 segundos por página e 50 epm                     |

\*Somente em modelos e-STUDIO6560c/6570c.

## Especificações de arquivos eletrônicos

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de funcionamento          | Painel de controle com tela de toque colorida ou PC cliente                          |
| Número de caixas de entrada      | 1 pública e 200 particulares para usuários                                           |
| Capacidade das caixas de entrada | 100 pastas por caixa de entrada, 400 documentos por pasta, 200 páginas por documento |

## Segurança (padrão)

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Encriptação de dados               | 256 bits AES                                                        |
| Gravação de dados (opcional 220 V) | Atende aos padrões do Departamento de Defesa dos EUA (DoD) 5220.22M |
| Autenticação                       | LDAP, SMTP, Windows Server Domain                                   |

## Acessórios (opcionais)

### Opções extras de papel

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Alimentador de alta capacidade (LCF): Bandeja de 2.500 folhas, carta | MP2501 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|

### Opções de finalização

|                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bandeja fixa de finalizador de múltiplas posições: 250 folhas                              | MJ1103 |
| Bandeja de finalização: 3000 folhas                                                        |        |
| Capacidade de grampeamento: 50 folhas                                                      |        |
| Bandeja fixa de finalizador de encadernação com grampos: 250 folhas                        | MJ1104 |
| Bandeja de finalização: 3000 folhas                                                        |        |
| Capacidade de grampeamento: 50 folhas                                                      |        |
| Bandeja de encadernação com grampos: até 50 jogos                                          |        |
| Bandeja de saída lateral                                                                   | KA6570 |
| Unidade perfuradora (para MJ1103/MJ1104) com capacidade de perfuração de 2 ou 3 agulheiros | MJ6102 |

## Opções de conectividade/segurança

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Controlador EFI                                  | GA1310EX                |
| Placa de fax                                     | GD1270NXF/GD1270NXF220V |
| Segunda linha de fax                             | GD1260F/GD1260F220V     |
| Adaptador LAN sem fio (somente 120 V)            | GN1060                  |
| Antena sem fio (somente 120 V)                   | GN3010                  |
| Habilitador de IP SEC                            | GP1080                  |
| Habilitador de metaescâner para e-CONNECT        | GS1010                  |
| Escâner avançado                                 | GB1280T                 |
| Chicote de fios para controlador com moedas      | GQ1200                  |
| Jogo de gravação de dados (somente 220 V)        | GP1070                  |
| Habilitador de interface externa (somente 220 V) | GS1020                  |



**Sede:** 9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618-1631  
Tel: +1 949-462-6000

**Website:** [www.business.toshiba.com](http://www.business.toshiba.com)

Os desenhos e as especificações estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. Para obter melhores resultados e rendimento confiável, use sempre produtos fabricados ou recomendados pela Toshiba. Nem todas as opções e acessórios estão disponíveis no momento do lançamento do produto. Entre em contato com o distribuidor autorizado local da Toshiba para se informar sobre disponibilidade. Os rendimentos do toner são estimativas baseadas na cobertura de 6% de uma página tamanho carta. O controlador e a função de conectividade variam segundo o sistema operacional do cliente/da rede.

© 2014 Toshiba America Business Solutions, Inc. Divisão de Imagem Eletrônica  
Código: 22247 Folha de especificações dos modelos 5560c/6560c/6570c 6K PG 4/14